

Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minuten C-Serie Aufladbar



Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minuten C-Serie Aufladbar

Sicherheitsschränke für Lithiumbatterien -

Der Justrite EN-Schrank für Lithium-Batterien ist mit der neuesten Sicherheitstechnologie ausgestattet. Er gewährleistet die Einhaltung der Normen und einen umfassenden Schutz von Personal und Eigentum vor den potenziellen Gefahren bei der Lagerung, Handhabung und Aufladung von Lithium-Ionen-Batterien.



- Brandprüfungen in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen, z. B. EN 14470-1
- Schutz der gelagerten Lithium-Ionen-Batterien vor Überhitzung durch äußere Brandeinwirkung für einen Zeitraum von mindestens 90 Minuten
- 4 Modelle, in 2 verschiedenen Größen, mit Steckdosen zum Aufladen der Batterien
- Melaminharzbeschichtete Innenplatten mit hoher Beständigkeit gegen Dämpfe, auch gegen aggressive Dämpfe
- Zertifizierte automatische 90-Minuten-Schließventile (70 °C) für Luftein- und -auslassleitungen, oben und unten am Schrank

- Zur sicheren und speziellen Lagerung und zum Aufladen von Lithium-Ionen-Batterien.

Empfohlener
Gebrauch

Sicherheitsschränke für Lithiumbatterien - Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minuten C-Serie Aufladbar

Allgemeines







| | |
|---------------------------|---|
| Marke | Justrite |
| Produktnummer | 226-LTC |
| Produktfamilie | Sicherheits- & Lagerschränke |
| Produktgruppe | Sicherheitsschränke für Lithiumbatterien |
| | Labore |
| Produktname | Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minuten C-Serie Aufladbar |
| Vorgeschriebene Anwendung | Zur sicheren und speziellen Lagerung und zum Aufladen von Lithium-Ionen-Batterien. |
| Versand Standort | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy |
| Typ | AUFLADEN UND LAGERUNG VON BATTERIEN |
| Update trigger | 478069 |

Technical Specifications

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Anwendung | Industrielle Umgebungen |
| | Rostfreier Stahl |
| Material | Kohlenstoffstahl S235JR |
| Material Group | Stahl |
| Max. Volt | 230V |
| Empfohlene Volt | 230V |

| Art. Nr. | Kapazität (L) | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Anzahl der Türen | SKU TotalNumberSockets |
|------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| JCBSLC01BU | 100 | 60 x 60 x 207cm | 216 | 1 | 6 |
| JCBSLC02BU | 220 | 120 x 60 x 207cm | 365 | 2 | 6 |
| JCBSLC03BU | 100 | 60 x 60 x 207cm | 216 | 2 | 10 |
| JCBSLC04BU | 220 | 120 x 60 x 207cm | 365 | 2 | 10 |

Accessories

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>2903 Regale für EN Schrank 226-EN 2903 Justrite</p> | <p>2903MC</p> | <p>226-ROLL</p> |  <p>ACF Aktivkohlefilter für Lithiumbatterieschränke</p> |
| <p>CSP</p> | <p>EXF Abluftgebläse für EN-Sicherheitsschränke und Lithium-Batterieschränke Abluftventilator mit Filterhalterbox für Hochschrank mit 1 oder 2 Türen - Auslass Ø: 125 mm (Filter ausgenommen)</p> |  <p>EXFL Abluftventilator mit Filterkasten Abluftventilator mit Filterkasten - Filter enthalten, zertifiziert nach NFX 15-211:2009</p> |  <p>FBN</p> |
|  <p>FPC</p> |  <p>GSM</p> | | |