


# 台座型パウダーコートステンレススチール洗眼器

## LAB-85GS/P

実験室、学校、貯蔵室などでは、このパウダーコーティングされたステンレス製洗眼器を台座に取り付けることで、耐腐食性を高めることができます。化学物質の飛散や流出が発生した場合に即座に対応できるよう、危険な場所から15メートル以内に設置してください。毎分12リットルの流量と細かいメッシュのストレーナーにより、最適な洗浄作用が得られます。緊急時にはプッシュプレートで簡単に作動させることができます。EN15154およびANSI Z358.1-2014の要件を満たしています。



## 仕様

<b>構造材料</b>	
ボウル/蓋	パウダーコートステンレス鋼
ディフューザー	真鍮製保持リング(クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体
配管	ステンレス鋼
標準仕上げ	ポリエステル製グリーン粉体塗装仕上げ
<b>サービス</b>	
水入口	1インチオスBSP
作動圧力	2.0~6 BAR G / 29~87 PSI (オプションの減圧弁を組み込むことで、より高い供給圧力に対応します)
最低流量	毎分12リットル / 毎分3米ガロン
<b>周囲動作温度</b>	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
<b>操作</b>	
アイ/フェイスウォッシュ	プッシュプレート(ハンズフリー操作のためのオプションのフットペダルコントロール)
<b>寸法および重量</b>	
寸法(幅x奥行x高さ)	429mm (16.9インチ) × 547mm (21.5インチ) × 1110mm (43.7インチ)
重量	8kg / 18ポンド

# 一般配置図

## 台座型パウダーコートステンレススチール洗眼器

LAB-85GS/P

