

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Vakuumventilers funktion är att släppa in luft i avloppssystemet när undertryck uppstår, t ex vid spolning av WC.

Övriga upplysningar

Vakuumventiler finns i olika storlek.

Klassificeringar

ETIM ›	-EC010131 - Luftare
BK04 ›	-24199 - Luft övrigt
BSAB ›	-PSG.25 - Vakuumventiler
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Jafo AB

Organisationsnummer

5560611880

Adress

Höstbruksvägen 15

Hemsida

www.jafo.eu

Miljökontaktperson

Namn

Tobias Fritz

Telefon

0708192990

E-post

tobias.fritz@jafo.eu

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Policys och riktlinjer

KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vår verksamhet. Kundens krav är i fokus och ständiga förbättringar leder till ökad tillfredsställelse hos våra kunder. Med följande kvalitetsinriktning uppfattas vi som en kompetent affärspartner:

- I kontakt med vår omvärld förmedlar vi kompetens inom affärer, logistik och vårt produktsortiment.
- Vid val av leverantörer, varor och tjänster ställer vi relevanta kvalitetskrav.
- Vi erbjuder kvalitetsprodukter inom VVS.
- Vi erbjuder hög tillgänglighet på det sortiment som vi tillverkar.
- I vår kommunikation tillhandahåller vi korrekt och snabb information.
- Vi erbjuder en effektiv logistik med hög precision.
- Vårt affärssystem erbjuder effektiva lösningar både internt och externt.

MILJÖPOLICY

JAFÖ har integrerat miljöarbetet i vår dagliga verksamhet. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi medverkar till en varaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov genom följande miljöarbete:

- Ställer relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
- Följer, och om möjligt överträffar miljökrav i lagar och bestämmelser.
- Förebygger och minimerar risker för oss att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten.
- Hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser.
- Samverkar i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
- Redovisar öppet miljöfakta internt och externt.

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,048 - 0,494 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Mässing, blyfri		Övrigt, metaller		0 - 6,3%	
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		9002-88-4		0 - 2,1%	
Nitrilgummi		Övrigt, polymer		0 - 2,6%	
ABS plast		9003-56-9		80,8 - 91,7%	
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		0 - 16,6%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

80,8% - 119,3%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-07-16 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Tillverkningen är certifierad enligt ISO 14001:2015. Monterad produkt sitter installerad i byggnadskonstruktionen och modifieras ej.

6

DISTRIBUTION**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Artikeln är förpackad styckvis och plastas. Transport till grossister kan ske antingen i kartong eller på pall. Efter installation kan förpackningsmaterialet sorteras i respektive avfallskärl.

7

BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8

BRUKSSCHEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Hela varan

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Hela varan

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Plast

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
313 11 38	40154	7393861401547
313 12 42		7330710305625
313 11 40	40199	7330710401990
313 12 43		7330710305632

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötsel­anvisning jafo-vaku­uventiler-drift-skötsel.pdf

Övriga bifogade dokument

-Luftningsventil_Javac_110_75_3131242.pdf

-Luftningsventil_Javac_50_3131243.pdf

-Luftningsventil_Junior_Gra_3131138.pdf

-Luftningsventil_Junior_Vit_3131140.pdf



ALLMÄNT

JAFÖ vakuumentiler är konstruerade för att släppa in luft i avloppssystemet när undertryck uppstår, t ex vid spolning av WC. Om vattenlåset sugts ur kan installation av en vakuumentil, på den del av avloppsröret där utsuget uppstår, förhindra detta. Om vattnet i WC-stolen istället stiger vid spolning är problemet det motsatta, det har blivit övertryck i avloppsröret. Detta beror oftast på en förträngning i avloppssystemet som hindrar vattnet från att rinna ut. Övertryck kan inte avhjälpas med en vakuumentil, utan kräver att avloppssystemet rensas.

LUFTNING AV SPILLVATTENINSTALLATIONER

Luftningsledningen ska utjämna tryckskillnader och förhindra att vattenlåsen sugts ut. Luftningsledningen ska också avleda gaser som uppstår i spillvattensystemet. Automatiska luftningsventiler kan därför inte helt täcka funktionen, utan minst en öppen luftning måste utföras i installationen. Se vidare i Installationsföretagens Teknikhandbok VVS.

JUNIOR VAKUUMENTILER

Junior vakuumentiler är tillverkade av slagttålig ABS-plast och passar bland annat i JAFÖ WC-anslutningar med extra inlopp. Vakuumentilerna är också lämpliga för placering under diskbänk och tvättställ och finns därför även som kompletta satser, för montering i JAFÖ rensrör.

JAVAC VAKUUMENTILER

Prevac vakuumentiler är tillverkade av slagttålig ABS-plast med tätningsytor i kraftigt nitrilgummi. Vakuumentilerna är konstruerade för att kunna installeras i fastigheter, upp till fyra våningsplan.

UNDERHÅLL/RENSNING

Vakuumentilerna behöver normalt inget underhåll, men kan rengöras utvändigt med ett mildt icke-slipande rengöringsmedel vid behov.

RSK 3131242

Luftningsventil Javac 110 / 75



Javac 110 / 75 är en excentrisk vakuumventil i två dimensioner: Kan monteras i Ø110 mm slätände eller över Ø75 mm slätände. Luftflödeskapacitet 47,2 l/s vid ett undertryck på 250Pa. Vakuumventilerna 110 / 75 och 75 / 50 uppfyller kraven i EN12380 A1 vilket innebär att de kan monteras i temperaturområden från -20° C till +60° C.

RSK NUMMER	3131242
KATEGORI	Vakuumventiler
PRODUKT	Luftningsventil
PRODUKTNAMN	Javac 110 / 75
DIMENSION	Ø75 / Ø110 mm
FUNKTION	Avloppsrör, för Ø75 / Ø110 mm muff
VARIANT	Excentrisk, med nippel
TRYCK / FLÖDE / TEMP	-
MATERIAL	Grå ABS
YTBEHANDLING	-

RSK 3131243

Luftningsventil Javac 50




Excentrisk vakuumventil med 2 dimensioner: Luftningsventilen kan anslutas mot $\varnothing 75$ mm muff eller över $\varnothing 50$ mm slätände. Vakuumventilerna 110 / 75 och 75 / 50 uppfyller kraven i EN12380 A1 vilket innebär att de kan monteras i temperaturområden från -20° C till $+60^{\circ}$ C.

Luftningsventilen öppnar vid undertryck och släpper in luft i avloppssystemet vilket därmed utjämnar undertrycket så att vattenlåset inte sugas ut. Vid normaltryck och övertryck är luftningsventilen stängd och helt tät.

RSK NUMMER	3131243
KATEGORI	Vakuumventiler
PRODUKT	Luftningsventil
PRODUKTNAMN	Javac 50
DIMENSION	$\varnothing 50$ mm
FUNKTION	Avloppsrör, för $\varnothing 50$ mm muff
VARIANT	Excentrisk
TRYCK / FLÖDE / TEMP	16,3 l/s
MATERIAL	Grå ABS
YTBEHANDLING	-

RSK 3131138

Luftningsventil Junior - Grå




Junior finns i två dimensioner: Ø32 och 40 mm. 40-anlutningen kan ändras till 32 mm genom att övergångsnippeln tas av. 40-anlutningen limmas på 32-anlutningen. JAFO vakuumventiler är konstruerade för att släppa in luft i avloppssystemet när undertryck uppstår, vid t. ex. spolning av WC. Om vattenlåset sugas ur kan installation av en vakuumventil på den del av avloppsröret där utsuget uppstår, förhindra detta. Om vattnet i WC-stolen i stället stiger vid spolning, är problemet det motsatta; det har blivit övertryck i avloppsröret. Detta beror oftast på en förträngning i avloppssystemet som hindrar vattnet från att rinna ut. Övertryck kan inte avhjälpas med en vakuumventil, utan kräver att avloppssystemet rensas. Junior vakuumventil passar bland annat i JAFO's WC-anlutningar med extra inlopp. Den är också lämplig för placering under diskbänk och tvättställ och finns därför även som komplett sats, RSK-nummer 313 11 39 för montering i JAFO rensrör, RSK-nummer 808 65 23.

RSK NUMMER	3131138
KATEGORI	Vakuumventiler
PRODUKT	Luftningsventil
PRODUKTNAMN	Junior - Grå
DIMENSION	Ø32 / Ø40 mm
FUNKTION	Avloppsrör, för Ø32 / Ø40 mm muff
VARIANT	-
TRYCK / FLÖDE / TEMP	-
MATERIAL	Grå ABS
YTBEHANDLING	-

RSK 3131140

Luftningsventil Junior - Vit



Junior finns i två dimensioner: Ø32 och 40 mm. 40-anlutningen kan ändras till 32 mm genom att övergångsnippeln tas av. 40-anlutningen limmas på 32-anlutningen. JAFO vakuumventiler är konstruerade för att släppa in luft i avloppssystemet när undertryck uppstår, vid t. ex. spolning av WC. Om vattenlåset sugts ur kan installation av en vakuumventil på den del av avloppsröret där utsuget uppstår, förhindra detta. Om vattnet i WC-stolen i stället stiger vid spolning, är problemet det motsatta; det har blivit övertryck i avloppsröret. Detta beror oftast på en förträngning i avloppssystemet som hindrar vattnet från att rinna ut. Övertryck kan inte avhjälpas med en vakuumventil, utan kräver att avloppssystemet rensas. Junior vakuumventil passar bland annat i JAFO's WC-anlutningar med extra inlopp. Den är också lämplig för placering under diskbänk och tvättställ och finns därför även som komplett sats, RSK-nummer 313 11 39 för montering i JAFO rensrör, RSK-nummer 808 65 23.

RSK NUMMER	3131140
KATEGORI	Vakuumventiler
PRODUKT	Luftningsventil
PRODUKTNAMN	Junior - Vit
DIMENSION	Ø32 / Ø40 mm
FUNKTION	Avloppsrör, för Ø32 / Ø40 mm muff
VARIANT	-
TRYCK / FLÖDE / TEMP	-
MATERIAL	Vit ABS
YTBEHANDLING	-