

TECHNICAL INFO SENSUS

BY ALBERTO APOSTOLI DESIGN



SENSUS

BY ALBERTO APOSTOLI DESIGN



Eterea cabine

Sensus

Lettino multifunzione 4 movimentazioni, per trattamenti viso, corpo e massaggi con regolazione elettrica di altezza per schienale e gambe.

Il materasso è rivestito in skay, ignifugo e resistente agli olii; i braccioli abbattibili con pompa-gas ed il basamento verniciato grigio chiaro con illuminazione Led in RGB sotto la base. Colonne rivestite in plexiglass fumè.

Multi-purpose bed with 4 movements for face, body treatments and massages with electrical backrest and leg rest height adjustment.

Mattress covered in oil- and fire-resistant eco-leather; folding arm rests with gas-pump and pale grey painted base with RGB LED lighting under the base.

Columns covered in smoked plexiglass.



Braccioli abbattibili

Folding armrests

Per un relax totale ed una postura perfetta durante il trattamento, il lettino è dotato di braccioli adattabili che consentono di mantenere le spalle rilassate e le braccia in posizione ribassata. Su entrambi i lati della zona della testa è presente una leva che consente la regolazione in altezza dei braccioli, indipendentemente; la regolazione avviene facendo scorrere la leva in senso longitudinale.

For total relaxation and a perfect posture during treatment, the bed is equipped with adjustable arm rests to keep the shoulders relaxed and the arms in a lowered position. A lever on both sides of the head area is used to adjust the height of the arm rests, independently; slide the longitudinally to adjust the height.



Sede/Registered office:

via Armani, 1A

42019 Scandiano - Reggio Emilia, Italia

Telefono: +39.0522.7631 - Fax: +39.0522.766676

E-mail: info@nilo-beauty.com





Termocoperte/Heater blanket

Per garantire una piacevole esperienza durante i trattamenti, anche nei mesi più freddi, è utile il comfort termico della coperta elettrica.

Il lettino Sensus può essere dotato di termocoperte posizionate sotto il rivestimento esterno.

La temperatura rilasciata in maniera costante aiuta contro gli sbalzi termici che il corpo può avvertire durante i trattamenti e il calore aiuta l'effetto rilassante sulla muscolatura.

Il dispositivo è dotato di uno schermo touch con 8 livelli di temperatura.

La scelta di questo optional deve essere effettuata dal Cliente al momento dell'ordine.

To ensure a pleasant experience during treatments, even in the colder months, the heater blanket offers thermal comfort.

The Sensus bed can be used with heater blankets positioned under the outer covering.

The constant temperature helps to reduce thermal shocks during treatments, and the heat helps to relax the muscles.

The device has a touch screen with 8 temperature levels.

The customer can select this optional item at the time of order.

Foro Viso/Face hole

Il lettino Sensus è dotato di un cuscino estraibile situato nella parte alta dello schienale.

In occasione dei trattamenti che richiedono la posizione prona (massaggi, depilazione delle gambe, ecc..) il cuscino può essere rimosso e il Cliente può restare confortevolmente disteso, appoggiando nel foro.

Il cuscino viene facilmente tolto e inserito manualmente.

Ricordarsi di rimetterlo nella sua sede alla fine del trattamento.

The Sensus bed is equipped with a removable pillow in the top of the backrest.


For treatments requiring that the client lay face down (massages, leg depilation, etc.) the pillow can be removed and the client can lie comfortably, placing the face in the hole.

The pillow is easily removed and replaced by hand. Remember to replace in its seat after treatment.

Memory Foam

Il confortevole cuscino è di spessore 6,5 cm di schiuma multistrato a celle piccole e vi è incluso uno strato di memory foam.

The comfortable pillow is in 6.5 cm thick small-cell multi-layer foam with a layer of memory foam.





SENSUS

BY ALBERTO APOSTOLI DESIGN


Cod. SENSUS N9032
Cod. SENSUS THERMIC N9032T

INFO TECNICHE/ TECHNICAL INFO


- Lettino multifunzione 4 movimentazioni, per trattamenti viso, corpo e massaggi.
 - Materasso rivestito in skay, ignifugo e resistente agli olii.
 - Regolazione elettrica di altezza, schienale e gambe
 - Materasso rivestito in skay, ignifugo e resistente agli olii
 - Braccioli abbattibili con pompa-gas.
 - Basamento verniciato grigio chiaro con illuminazione Led in RGB sotto la base e colonna rivestita in plexiglass fumè.
- *Multi-purpose bed with 4 movements for face, body treatments and massages.*
 - *Mattress is covered in oil- and fire-resistant eco-leather.*
 - *Electrical height, backrest and leg rest adjustment*
 - *Mattress is covered in oil- and fire-resistant eco-leather*
 - *Folding arm rests with gas-pump.*
 - *Pale grey painted base with RGB LED lighting under the base and column covered in smoked plexiglass*



Telecomando/Remote control



Plexiglass Fumè /Smoky Grey



RGB Led




Bracciolo adattabile/Adjustable arm rest

Box / Packing	Peso / Weight	Volume / Volume
Box: 900X2180X877 mm	Kg 90	mc 2,024
Pallet: 930X2200 mm	Peso lordo imballo/ Gross weight packaging 130 kg	

Caratteristiche Tecniche / Technical Features
460 W (Termico / Thermal) 360 W (Non Termico / Non thermal) 230v +/- 10% - 50/60 Hz

Sede/Registered office:
via Armani, 1A
42019 Scandiano - Reggio Emilia, Italia
Telefono: +39.0522.7631 - Fax: +39.0522.766676
E-mail: info@nilo-beauty.com






SENSUS

BY ALBERTO APOSTOLI DESIGN

Cod. SENSUS N9032
Cod. SENSUS THERMIC N9032T


OPTIONS



Riscaldamento/Heating system



Cuscino/Knee Roll




Memory-foam




Porta rotolo/Paper Holder

BASAMENTO E COLONNA / BASEMENT AND COLUMN




Warm Grey



Plexiglass Fumé

SKAY STANDARD



828 Rosa Sarah Lavoine

PVC




810 Beige

PU




825 Light Beige

PU




826 Bright Beige

PU




805 Espresso

PU




806 Black

PU



818 Pearl

PU




819 Light Grey

PU




574 Fango Vintage

PVC



824 Dark Green

PVC




918 Visone

PVC



584 New cuoietto

PVC




827 Dark Brown

PVC

Sede/Registered office:
via Armani, 1A
42019 Scandiano - Reggio Emilia, Italia
Telefono: +39.0522.7631 - Fax: +39.0522.766676
E-mail: info@nilo-beauty.com






SENSUS


BY ALBERTO APOSTOLI DESIGN

Cod. SENSUS N9032
Cod. SENSUS THERMIC N9032T


SKAY OPTIONS




795 Salvia




795 G 56 salvia W




561 KE ocean blu



561 KE G 56 ocean blu W



535 Bordo'



535 G 56 Bordo' W



PU 575 Cammel



575 G 56 Cammel W



828 G 56 Rosa W

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article:

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286 - 12001	Gr/m ²	480	+/- 10
Spessore / Thickness	UNI 4818-2	mm	1,00	+/- 0,10
Composizione / Composition		%	COT 19,5 - PES 26,3 - PU 54,2	
Altezza Rotoli / Width		Cm	138 +/-2	
Resistenza a Trazione / Tensile Strength	UNI EN ISO 1421:2000	N/5 cm	Ordito / Along ≥ 500 Trama / Across ≥ 350	
Resistenza alla Lacerazione / Tear Strength	UNI EN ISO 4674 - 1:2005	N	Ordito / Along ≥ 30 Trama / Across ≥ 25	
Resistenza alla Cucitura / Seam Resistance	UNI 10606	N/cm	Ordito / Along 17,7 Trama / Across 40,6	
Allungamento Rottura / Ultimate Elongation	UNI EN ISO 1421:2000	%	Ordito / Along ≥ 15 Trama / Across ≥ 20	
Delaminazione Supporto / Peel Adhesion	UNI EN ISO 2411:2001	N/5cm	Ordito / Along ≥ 30 Trama / Across ≥ 25	
Abrasiono / Wear (Martindale)	UNI EN ISO 20344:2011	Cicli / Cycles	51.200 Secco/Dry 25.600 Umido/Wet	
Flessione / Flexing Endurance	UNI 4818 -13	Cicli / Cycles	≥ 100.000	
Idrolisi / Hydrolysis Resistance Jungle test	ISO 1419C:1995(E)	7 giorni 70°C 95% UM	Inalterato dopo flessioni 50.000	
Solidità colore rivestimento allo Stregamento Coating color fastness to Rubbing	UNI EN ISO 105 - X 12	Scala dei grigi Grey scale	Secco / Dry ≥ 4	Bagnato / Wet ≥ 4
Resistenza colore / Color fastness Luce artificiale / Artificial Light	UNI EN ISO 105 - B02:01	Scala dei Blu / Blue scale	5 colori bianco e medi white & medium colours 7 colori scuri/dark colours	

Infiammabilità / Flammability

Standard:	
- UNI 9175 / FA1 (1IM);	- AFNOR NF P 92-503 (M2)
- IMO FTP (FTP Code Annex 1 Part 8 (1996) Imo Res A. 652 (16) (1989));	
A richiesta / on demand:	
- BS5852:2006; CLAUSE 11 (CRIB 5)	- BS 7176 / EN 1021 PARTS 1 & 2 1994
- FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety	- CALIFORNIA 117, SECTION E



Il prodotto non sopporta trattamento con cloro / Do not treat with chlorine




Il prodotto può essere stirato al rovescio, ad una temperatura max di 110°C, meglio fraponendo un panno umido.
The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, better interposing a humid cloth.

TRA DIFFERENTI LOTTI DI PRODUZIONE, POTRANNO VERIFICARSI LIEVI OSCILLAZIONI DI TONALITA' DI COLORE E MANO, CHE COMUNQUE RIENTRANO NELLE CONSUETUDINI DI TOLLERANZA. SI CONSIGLIA PERTANTO DI NON MESCOLORE, IN FASE DI LAVORAZIONE, PEZZE APPARTENENTI A LOTTI DIVERSI.

AMONG THE DIFFERENT PRODUCTION LOTS, IT CAN HAPPEN THAT THERE ARE SLIGHT VARIATIONS OF COLOR TONALITY AND TOUCH, WHICH ARE IN ANY CASE WITHIN THE TOLERANCE STANDARDS. WE THEREFORE RECOMMEND NOT TO MIX, DURING PRODUCTION, ROLLS BELONGING TO DIFFERENT LOTS.

Sede/Registered office:
via Armani, 1A
42019 Scandiano - Reggio Emilia, Italia
Telefono: +39.0522.7631 - Fax: +39.0522.766676
E-mail: info@nilo-beauty.com





SENSUS

BY ALBERTO APOSTOLI DESIGN

Cod. SENSUS N9032
Cod. SENSUS THERMIC N9032T

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING

