



F&B HD Plusfoam

VF1

Lúgos habtisztító, elszenesedett erős szennyeződések eltávolításához

Leírás

A HD Plusfoam erősen lúgos, alkáli habtisztítószer erősen szennyezett területek napi és rendszeres tisztítására az élelmiszer-, ital- és tejiparban.

Fő tulajdonságok


- A HD Plusfoam nagy koncentrációjú lúgos alkáli és felületaktív összetevőket tartalmaz. Ez az összetétel elsősorban az erősen elszenesedett és polimerizált szennyeződések lerakódásának átítatásában és emulgálásában hatékony.
- A HD Plusfoam a makacs, ráégett szennyeződések (pl. olajsütők, kemencék és füstölőkamrák) eltávolítására javasolt. Használható még targoncák, szállítószalagok és egyéb nehézgépek rendszeres mélytisztítására.
- A HD Plusfoam sokfajta habosító berendezéssel használható.

Előnyei

- Rendkívül nagyteljesítményű tisztítószer.
- Még a legmakacsabb ráégett szennyeződést is átítatja és eltávolítja.
- Áztató tank tisztítására is használható.
- Könnyen öblíthető

Használati utasítás

A HD Plusfoam-ot 3-15 térfogatszázalék koncentrációban lehet használni a szennyeződés mértékétől függően.





HD Plusfoam

VF1

Technikai adatok

Megjelenése: Tiszta, barna folyadék

pH (1%-os oldat 20°C-on): 12.9

Relatív sűrűség (20°C-on): 1.4

Kémiai oxigén igény (KOI): 65 gO₂/kg

Nitrogén tartalom (N): <0.1 g/kg

Foszfor tartalom (P): 0.2 g/kg

A fenti adatok normál termelési viszonyokra vonatkoznak, nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolás

Tároljuk az eredeti lezárt tartályban. Tartsuk távol az extrém hőmérsékleti viszonyoktól. Védjük a fagytól. A termék teljes kezelési és tárolási útmutatóját külön, a Termék biztonsági adatlapon találja.

A termelésben használt anyagokkal való kompatibilitás

A HD Plusfoam, amennyiben a javasolt koncentrációban és hőmérsékleten alkalmazzuk biztonságosan használható az élelmiszeriparban általában használt rozsdamentes anyagokhoz. Nem használható könnyűfémekhez pl.: alumínium, horganyzott felületek. Használat után (1 órán belül) alaposan öblítsük le. Amennyiben valamely anyaggal kapcsolatban bármilyen bizonytalanság merülne fel a termék további felhasználása egyedi mérlegelést igényel.

Teszt

Reagensek:

0.1 N sósav vagy kénsav

Phenolphthalein indikátor

Folyamat:

Adjunk 2-3 csepp indikátor oldatot 5 ml tesztoldathoz. Titráljuk a savval színtelen színátcsapásig.

Mennyiség:

HD Plusfoam térfogatszázalék = fogyott oldat (ml) x 0.15

HD Plusfoam súlyszázalék = fogyott oldat (ml) x 0.21

Szakvélemény száma:3732/1992