

TBM-HP11 - T-rör SDR11

Beskrivning

- PP-Pure T-rör
- SDR11
- Kort skänkel
- Formsprutad




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TBM-HP11 - T-rör SDR11

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBM-HP11-020	20	SDR11	1.9	34	68	17.5
TBM-HP11-025	25	SDR11	2.3	40	80	20.5
TBM-HP11-032	32	SDR11	2.9	45	90	20.5
TBM-HP11-040	40	SDR11	3.7	50	100	20.5
TBM-HP11-050	50	SDR11	4.6	60	120	23
TBM-HP11-063	63	SDR11	5.8	72	144	25
TBM-HP11-075	75	SDR11	6.8	75	152	15
TBM-HP11-090	90	SDR11	8.2	105	213	38
TBM-HP11-110	110	SDR11	10	122	253	51
TBM-HP11-125	125	SDR11	11.4	140	280	52
TBM-HP11-140	140	SDR11	12.7	152	305	53
TBM-HP11-160	160	SDR11	14.6	173	346	57


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TBM-HP11 - T-rör SDR11

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBM-HP11-180	180	SDR11	16.4	186	372	57
TBM-HP11-200	200	SDR11	18.2	200	405	57
TBM-HP11-225	225	SDR11	20.5	222.5	445	57
TBM-HP11-250	250	SDR11	22.7	235	470	72
TBM-HP11-280	280	SDR11	25.4	270	540	80
TBM-HP11-315	315	SDR11	28.6	275	550	80

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TBM-HP11 - T-rör SDR11

Material PP High Purity

High Purity produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se