

UNI-100 XT - PVC-U Lim THF-fritt Standardapplikationer max d400

Beskrivning

- THF-fritt lim för limning av PVC-U, "vanlig" grå PVC.
- Limmet är tixotropt, vilket innebär att det får en lägre viskositet vid kraftig omrörning.
- Plastburken gör att limmet inte torkar ut i burken samt tål stötar och korrosion bättre än en traditionell plåtburk.
- Vid köp av plastburk ingår också pensel som är speciellt utformad för en lättare applicering.
- THF, Tetrahydrofuran som använts tidigare i PVC-lim kan orsaka cancer, därför har detta THF-fria lim utvecklats.
- Används tillsammans med DREIN 1000 rengöring.
- Se även vår limguide för mer information om hur du säkrast limmar samman rören.
- penselns storlek varierar beroende på burkens volym. Rekommenderat att använda den burk som matchar dimension på det som ska limmas.
- Volym/Dimension: 250ml = 16-63mm, 500ml = 40-90mm, 1000ml = 50-160mm
- Ska rörsystemet användas för någon av nedan kemikalier, använd istället Lim 724 och DREIN C65;
Svavelsyra >70% Saltsyra >25% Salpetersyra >20% Natriumhydroxid (Lut) >35% Fluorvätesyra alla koncentrationer Natriumhypoklorit >7,5% aktivt klor



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UNI-100 XT - PVC-U Lim THF-fritt Standardapplikationer max d400

Teknisk specifikation

Artikelnr	Volym (ml)	Förpackning	RSK
UNI100XT-0125	125 ml	Tub	3115290
UNI100XT-0250	250 ml	Plastburk	3115291
UNI100XT-0500	500 ml	Plastburk	3115293
UNI100XT-1000	1000 ml	Plastburk	3115294
UNI100XT-1000-T	1000 ml	Plåtburk	2406207

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se