


ITOT10-C - Linet instrument tee

Beskrivelse

- Linet instrument teeDN 25-250: PFA linetDN 300-600: PTFE linetFlanger PN10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

ITOT10-C - Linet instrument tee

Teknisk specifikation

Artikelnr	L	H
C-ITOT10-050-050	90	115
C-ITOT10-080-050	90	135
C-ITOT10-025-015	50	90
C-ITOT10-200-040	75	210
C-ITOT10-100-025	50	150
C-ITOT10-050-015	50	115
C-ITOT10-050-040	75	115
C-ITOT10-450-040	110	425
C-ITOT10-450-025	90	425
C-ITOT10-080-025	50	130
C-ITOT10-200-025	50	210
C-ITOT10-250-040	75	240
C-ITOT10-025-025	50	90
C-ITOT10-150-040	75	180
C-ITOT10-400-050	120	390
C-ITOT10-050-025	50	115
C-ITOT10-040-025	50	110
C-ITOT10-400-025	90	390
C-ITOT10-450-050	120	425
C-ITOT10-080-015	50	135

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

ITOT10-C - Linet instrument tee

Teknisk specifikation

Artikelnr	L	H
C-ITOT10-250-050	90	240
C-ITOT10-300-050	120	340
C-ITOT10-150-050	90	180
C-ITOT10-500-025	90	450
C-ITOT10-350-025	90	375
C-ITOT10-100-050	90	150
C-ITOT10-350-050	120	375
C-ITOT10-300-040	110	340
C-ITOT10-200-050	90	210
C-ITOT10-350-040	110	375
C-ITOT10-250-025	50	240
C-ITOT10-040-015	50	110
C-ITOT10-150-025	50	180
C-ITOT10-500-040	110	450
C-ITOT10-100-015	50	150
C-ITOT10-300-025	90	340
C-ITOT10-100-040	75	150
C-ITOT10-400-040	110	390
C-ITOT10-080-040	75	135
C-ITOT10-500-050	120	450

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk