

T4DF-HP-3 - Membranventil utv. svets

Beskrivning

- PP - Pure membranventil
- Med avstick
- Formsprutad
- Stumsvetsning och IR-svetsning
- SDR11
- Notera att på alla membranventiler ska vridmomenten på bultarna alltid kontrolleras innan driftsättning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T4DF-HP-3 - Membranventil utv. svets

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	s	L	d
T4DF-HP-P-020-020	20	20	1.9	164	118
T4DF-HP-P-025-020	25	20	1.9	164	118
T4DF-HP-P-025-025	25	25	1.9	164	118
T4DF-HP-P-032-020	32	20	2.4	164	128
T4DF-HP-P-032-025	32	25	2.4	164	128
T4DF-HP-P-032-032	32	32	2.4	164	128
T4DF-HP-P-040-020	40	20	2.4	184	128
T4DF-HP-P-040-025	40	25	2.4	184	128
T4DF-HP-P-040-032	40	32	2.4	184	128
T4DF-HP-P-040-040	40	40	2.4	235	189
T4DF-HP-P-050-020	50	20	2.4	184	128
T4DF-HP-P-050-025	50	25	3	184	128


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

T4DF-HP-3 - Membranventil utv. svets

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	s	L	d
T4DF-HP-P-050-032	50	32	3	184	128
T4DF-HP-P-050-050	50	50	3	235	200
T4DF-HP-P-063-020	63	20	3	184	128
T4DF-HP-P-063-025	63	25	3	184	128
T4DF-HP-P-063-032	63	32	3	184	128
T4DF-HP-P-063-040	63	40	3	235	199
T4DF-HP-P-063-050	63	50	3	235	199
T4DF-HP-P-063-063	63	63	3	235	199
T4DF-HP-P-075-025	75	25	3.6	210	133
T4DF-HP-P-075-032	75	32	3.6	210	133
T4DF-HP-P-075-040	75	40	3.6	210	199
T4DF-HP-P-075-050	75	50	3.6	210	199


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

T4DF-HP-3 - Membranventil utv. svets

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	s	L	d
T4DF-HP-P-075-063	75	63	3.6	210	199
T4DF-HP-P-090-020	90	20	4.3	210	135
T4DF-HP-P-090-025	90	25	4.3	210	135
T4DF-HP-P-090-032	90	32	4.3	210	135
T4DF-HP-P-090-040	90	40	4.3	210	199
T4DF-HP-P-090-050	90	50	4.3	210	199
T4DF-HP-P-090-063	90	63	4.3	210	199
T4DF-HP-P-110-020	110	20	5.3	210	140

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

T4DF-HP-3 - Membranventil utv. svets

Material PVDF High Purity

High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T4DF-HP-3 - Membranventil utv. svets

Membranventil T4

Fördelen med en membranventil mot andra typer av ventiler är enkel funktion och utformning. Membranventiler används för reglering av gaser och vätskor och är klart lämplig vid förorenade och slitande medier. Ventilen kan monteras i alla positioner. Tryckslag i rörledningar elimineras vid användning av membranventiler. Ett annat kännetecken för membranventiler är det höga antalet manövreringar de klarar. Membranventilen T4 är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av aggressiva och/eller slitande media. Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar flödeskaraktistiken vilket ger ett ökat Kv värde. Den ergonomiska ratten är försedd med ett snabblåsningssystem som medger låsning i flera lägen. Lågt vridmoment vid manövrering vilket är en klar fördel. Don typer Det finns olika typer av don avsedda att uppfylla systemens behov för att ge ett bra och funktionellt flöde. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall. NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don öppnas och stängs med luft.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se