


## T40F-HP - PVDF-membranventil

### Beskrivning

- PVDF-membranventil flänsad DIN PTFE membran High Purity



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## T40F-HP - PVDF-membranventil

### Teknisk specifikation

| Artikelnr     | d   | DN  | M    | H   | L   | t  | B   | Hub |
|---------------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|
| T40F-HP-P-020 | 20  | 15  | 17   | 100 | 124 | 12 | 86  | 9   |
| T40F-HP-P-025 | 25  | 20  | 17   | 100 | 144 | 12 | 86  | 9   |
| T40F-HP-P-032 | 32  | 25  | 21   | 107 | 154 | 12 | 86  | 11  |
| T40F-HP-P-040 | 40  | 32  | 33   | 144 | 174 | 15 | 136 | 22  |
| T40F-HP-P-050 | 50  | 40  | 33   | 144 | 194 | 15 | 136 | 22  |
| T40F-HP-P-063 | 63  | 50  | 40.3 | 170 | 224 | 15 | 136 | 28  |
| T40F-HP-P-075 | 75  | 65  | 25   | 260 | 284 | -  | 234 | 35  |
| T40F-HP-P-090 | 90  | 80  | 25   | 260 | 300 | -  | 234 | 35  |
| T40F-HP-P-110 | 110 | 100 | 25   | 330 | 340 | -  | 234 | 45  |
| T40F-HP-P-140 | 140 | 125 | 25   | 330 | 340 | -  | 234 | 45  |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## T40F-HP - PVDF-membranventil

### Material PVDF High Purity

High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)  
[gpa.se](http://gpa.se)

## T40F-HP - PVDF-membranventil

### Membranventil T4

Fördelen med en membranventil mot andra typer av ventiler är enkel funktion och utformning. Membranventiler används för reglering av gaser och vätskor och är klart lämplig vid förorenade och slitande medier. Ventilen kan monteras i alla positioner. Tryckslag i rörledningar elimineras vid användning av membranventiler. Ett annat kännetecken för membranventiler är det höga antalet manövreringar de klarar. Membranventilen T4 är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av aggressiva och/eller slitande media. Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar flödeskaraktistiken vilket ger ett ökat Kv värde. Den ergonomiska ratten är försedd med ett snabblåsningssystem som medger låsning i flera lägen. Lågt vridmoment vid manövrering vilket är en klar fördel. Don typer Det finns olika typer av don avsedda att uppfylla systemens behov för att ge ett bra och funktionellt flöde. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall. NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don öppnas och stängs med luft.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se