

T40M-HP-P - PP-membranventil High Purity PTFE

Beskrivning

- PP-membranventil High Purity flänsad DIN PTFE membran



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T40M-HP-P - PP-membranventil High Purity PTFE

Teknisk specifikation

Fig. A





Fig. B



Artikelnr	da(OD)	L	L1	L2	L3	s1	s	d	h	B	DN
T40M-HP-P-020	20	220	17	24,3		65	95	12	100	85	15
T40M-HP-P-025	25	240	17	24,3		75	108	12	100	85	20
T40M-HP-P-032	32	250	21	24,3		85	115	16	107	85	25
T40M-HP-P-040	40	180	25,5	44	0	88,9	140	19	138	136	32
T40M-HP-P-050	50	200	32	44	0	98,4	150	23	144	136	40
T40M-HP-P-063	63	230	38,5	44	0	120	165	25	170	136	50
T40M-HP-P-075	75	380	25	230		145	187	18	254	234	65
T40M-HP-P-090	90	310	25	230	0	160	200	36	254	234	80
T40M-HP-P-110	110	350	25	280	85	175	230	35	320	234	100
T40M-HP-P-140	140	450	25	280	140	210	248	35	320	234	125

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T40M-HP-P - PP-membranventil High Purity PTFE

Material PP High Purity

High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T40M-HP-P - PP-membranventil High Purity PTFE

Membranventil T4

Fördelen med en membranventil mot andra typer av ventiler är enkel funktion och utformning. Membranventiler används för reglering av gaser och vätskor och är klart lämplig vid förorenade och slitande medier. Ventilen kan monteras i alla positioner. Tryckslag i rörledningar elimineras vid användning av membranventiler. Ett annat kännetecken för membranventiler är det höga antalet manövreringar de klarar. Membranventilen T4 är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av aggressiva och/eller slitande media. Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar flödeskaraktistiken vilket ger ett ökat Kv värde. Den ergonomiska ratten är försedd med ett snabbblåsningssystem som medger låsning i flera lägen. Lågt vridmoment vid manövrering vilket är en klar fördel. Don typer Det finns olika typer av don avsedda att uppfylla systemens behov för att ge ett bra och funktionellt flöde. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall. NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don öppnas och stängs med luft.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se